

## Produktdetails:

Modellname:	Haarpflege beheizt Roll Haarbürste ESC-8315
Material:	Griff aus Kunststoff und Metall-Zähne
Handle-Typ:	Festen Griff
Überhitzungsschutz:	HAUSTIER Heizsystem, sichere Temperaturkontrolle
Technische Bezeichnung:	Personalisierte Inhalte
Logo:	Siebdruck-printing auf Griff
Drahtbezeichnung:	Hochtemperatur-Warnschild
Automatische Abschaltung:	60 Minuten automatische Abschaltung ohne Verwendung
Leistung:	35W, 110W
Garantie:	PTC-Heizung 2 Jahre Produktgarantie
Zertifizierung:	CE, Rohs, cETLus, CCC, CB
Verbrauch:	Professionelle Salon-Nutzung

## Katalogprodukte des ESC-8315:

ESC-8315 ist eine professionelle heiße Rolle Bürste für Salon Nutzung oder Heimbedarf mit professionellen Haar-Qualität-PTC-Heizungen, sichere Heizsystem und Vollmetall Zähne, sie sind ideale Werkzeuge, um als Finisher verwendet, da sie Smooth hinunter eine endgültige Aussehen können.

**ESC-8315** Professional hot roll brush Size:  $\Phi 17$   $\Phi 19$   $\Phi 25$   $\Phi 32$



## Weitere Informationen über die professionelle beheizten Roll-Bürste:

FBT Roll Haarbürsten können voll Kunststoff Zähne, Vollmetall Zähne oder halbe Kunststoff Zähne und halb Metall-Zähne, drei Optimal sein. Sie sind ideal für beide erstellen Stile mit Walzenkörper und Biegung oder bei glatten natürliche Textur. Roll Pinsel kann die Textur beim Styling und nützlich, um unsere Haare glätten steuern.



Full metal teeth: high thermal efficiency  
 Round plastic teeth: smooth, safety & no damage to the scalp

Luxurious handle: soft rubberized or matte handle decorated with shiny metal part

Panoplied skidproof lines

Temp. setting: 150°C -210°C



Optional 1: All plastic teeth



Optional 2: All metal teeth



Optional 3: Half plastic teeth & half metal teeth

**Andere Größenoption beheizte runden Haarbürste:**

Für diese heißen Runde Metall Haarbürste, im Allgemeinen gibt es 4 Größe macht verschiedene Haar Effekt, enge Wellung kann klagen 17mm Lauf, Loose locken können 32mm Lauf, auch können verschiedene Zähne Effekt: alle Kunststoff Zähne, alle Metall-Zähne und eine halbe Kunststoff Zähne und halb Metall-Zähne, alle die mit runden Schutzhülle für weichen Kopfhaut Touch zahnt.



**Exklusives magnetisches Feld angepasst Design für beheizte Roll Haarbürste**

**ESC-8315:**

Heiße Rolle Pinsel professionelle Haar-Glätteisen angepasst magnetische Box mit hochwertigen Kupferplatte Papier und 1200g weiß Hartpapier, Mattes Finish und inneren Papierfach. Logo nicht nur außerhalb der Box, aber auch inneren Abdeckungen. Flache Schneidkanten mit parallelen Wohnung oder Trangular Wohnung für Option nur, wenn Ihre Masse Quantity 1, 000pcs, exklusive Magnet für Ihren Markt erreichen kann.



**Alleinstellungsmerkmale von beheizten runden Haarbürste ESC-8315 Marketing:**

- \* Metall oder Kunststoff oder halb Metall-Zähne und eine halbe Kunststoff Zähne für andere Wirkung
- \* Runde Kunststoffabdeckung Avoide Schaden Kopfhaut
- \* Luxuriöse Griff mit Mode-outlook
- \* PTC-Heizung Unterstützung sichere Arbeitstemperatur
- \* Rundbürste machen größere Haar Fülle und Bewegung hinzufügen
- \* Professionelles Design passt jede Länge Haar
- \* Kunststoff-Abdeckung sicher touch



### Angaben über Verpackung und Lieferung:

Paketinformationen	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Magnetische Feld Geschenkpaket</li> <li>* Größe der GB: 37 * 10 * 5.3cm</li> <li>* 25pcs/CTN</li> <li>* Größe des Kartons: 56,5 * 38,5 * 24 cm</li> <li>* G.W.: 18.0KGS</li> <li>* N.W.: 12.5.0KGS</li> <li>* 1 * 20GP: 11, 000pcs</li> <li>* 1 * 40GP: 21, 000pcs</li> </ul>
Express:	Kleine Menge von Luft, große Menge auf dem Seeweg

### Wie man es benutzt:

Der erste Schritt muss normalerweise trockenes Haar wehen war, und Abschnitt Ihre Haare ab, nehmen Sie eine Haarsträhne, die Sie zum Styling zu einem Zeitpunkt wollen.

Der zweite Schritt ist Schalter auf der Runde Haarbürste und Hitze nach oben, es ist besser, Ihr Haar mit Pinsel-styling und Trockner, der Effekt ist offensichtlich.

Der dritte Schritt ist die Haarbürste, Haarwurzeln, und langsam gleiten, und wickeln Sie Ihr Haar Tipp, um die Rundbürste, die Wirkung ist die Samll locken am Ende Ihrer Haare.

Der vierte Schritt, wenn Sie glaube nicht, dass die Wirkung genauso wie Ihr Bild nur wieder läuft. Sie konnten verschiedene Engel nach unterschiedlichen Größe des Pinsels wählen lassen.



**Unsere anderen Kamm und Rundbürste, die Ihnen gefallen könnten:**

LED digital Volumn Bürste Haarpflege beheizten Pinsel ESC-8316, ist eine professionelle Salon Verwendung runder beheizten Haarbürste mit halben schwarzen PET Injektion Kunststoff und halb Metall Zähne, kann Customzie die Größe 19mm, 25mm und 32mm, diese Haarbürste mit einem Haarpflege Heizung Lauf innen, wenn Sie möchten Tigh locken haben, wählen den 19mm Lauf, für große weiche Locken zu machen , 32mm Lauf zu wählen.

Hot roll brush

