

## تفاصيل المنتج:

|                   |  |
|-------------------|--|
| اسم النموذج:      | F998BA فرشاة الشعر الأشعة تحت الحمراء سترالتيير                              |
| التخصص:           | رأي كثير من الأشعة تحت الحمراء   |
| موك:              | أجهزة الكمبيوتر 1-100,000  |
| نوع الأسنان:      | جميع الأسنان البلاستيكية وجميع الأسنان المعدنية أو البلاستيك نصف والمعدن نصف |
| التعامل مع نوع:   | مؤشر ثابت  |
| إيقاف السيارات:   | السيارات 60 دقيقة إغلاق  |
| تسمية الأسلاك:    | تخصيص  |
| تسمية التقنية:    | تخصيص  |
| الحزمة:           | مربع هدية المغناطيسي   |
| الأسواق الرئيسية: | أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وآسيا  |
| الضمان:           | المؤسسة العامة للاتصالات لمدة سنتين  |
| حجم المصنع:       | 8500 متر مربع  |

## F998BA قائمة:

[فرشاة سترالتيير شعر الشعبي](#). تخصص الأكثر أهمية هو رأي الأشعة تحت الحمراء. لا مشط الشعر، لكن تعجيد شعرك والعناية [F998BA](#) الصحية الخاصة بك.



## في الألوان حقن أبيض: F998BA

بالإضافة إلى اللون الأسود الحقن، الكثير من كلينتس أيضا مولعا حقن أبيض، تماما مثل الصورة أدناه. والكلاسيكية وابدأ من الاتجاهات. أي لون تريد، نحن يمكن تخصيصها كالمطالب الخاصة بك.



## F998BA صندوق هدية من:

هنا هو مربع مزدوج [فرشاة مكواة الشعر الساخنة المهنية](#). أكثر سلامة وتقليل الأضرار عند التسليم نافذة مربع مربع المغناطيسية. بغض النظر عن ما هي PVC نوع آخر من الحزمة مثل مربع بسيط و FBT وإلى جانب ذلك، يمكن أن نقدم لك FBT أنواع هدية مربع، يمكن تصميم



## F998BA تسويق نقاط البيع من:

رأي كثير من الأشعة تحت الحمراء: يولد الأيونات السلبية التي قفل في الرطوبة الطبيعية، وحماية البشرة الشعر الخاص بك أثناء إضافة تألق حبري للشعر بسرعة 30 ثانية بسرعة الحرارة تصل: مع ارتفاع درجات الحرارة، يسمح لك الشعر على التوالي في غضون دقائق مع استقامة فرشاة الشعر. درجة حرارة 4 أنواع لتناسب مختلف أنواع الشعر. (150C-210C) levels: 4 درجات الحرارة مكافحة تحرق أسنان المشط: الحرارة أسنان المشط مكافحة تحرق ما يصل إلى درجة الحرارة المثالية في 30 ثانية فقط لاستقامة بسرعة فائقة والتدفئة التي لن تضر شعرك. إيقاف إيقاف التشغيل التلقائي: الشعر استقامة فرشاة السيارات إيقاف بعد 60 دقيقة للحماية



## التعبئة والتغليف والتسليم:

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| تفاصيل التغليف: | * ضعف هدية مربع              |
|                 | * 37 حجم غيغا بايت: 10x5.3cm |
|                 | * التونسية/20pcs             |
|                 | * 58 حجم الكرتون: 40.5X25cm  |
|                 | * G.W:20.00kgs               |
|                 | * N.W:14.50kgs               |
|                 | * 1X20GP = 19800pcs          |
|                 | * 1x40GP = 20800PCS          |
| طرق التسليم     | بالبحر أو بواسطة إكسبريس     |

### كيفية استخدام:

- 1-يرجى إبقاء الشعر الجاف وإعدادهم بدقة قبل استخدام. قوموا بتوصيل مأخذ التوصيل الصحيح.
- 2-وقبل تشغيل الطاقة، تحديد درجة الحرارة، سخنة الانتظار إلى درجة الحرارة المطلوبة بـيرم.
- 3-تبدأ في اختيار درجة حرارة أعلى، ثم خفض مستوى درجة الحرارة حسب نوع الشعر المختلفة. لتحديد درجة حرارة أقل لجعل تصفيف شعر قد يستغرق مزيداً من الوقت.
4. لا يتم اختيار الكثير الشعر مرة واحدة عند ستراليتنج الشعر، سيكون التأثير الأكثر وضوحاً.
- 5-وعملية لاستخدام، يدا واحدة تسحب نهاية الشعر ومشط مع استقامة.
- 6- سيتم إيقاف تشغيل بواسطة ساعة تلقائياً، قم بتشغيله عند استخدام ضد.
- 7-إذا كنت تريد أن تجعل الشعر على التوالي أكثر دائم الأثر، يرجى العمل مع القوالب النمطية الشعر المستحضرات والرقائق.



### كنت قد تكون مهتمة أيضا في:

نحن [ESC-8315](#) فيت هو الصانع فرشاة الشعر المهنية ستراليتنج في الصين. [من هنا لدينا فرشاة رول الساخنة الأخرى للتصميم واستقامة](#) نقدم حجم مختلف للبرميل لاختيارك. مناسب للاستخدام المنزلي أو صالون المهنية.

